

תעודת בדיקה מס' 8913230303
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין: דאלס – מוצרי נייר בע"מ.

מענו: העבודה 43, בת ים 59602.

תאריך ההזמנה: 29/07/2009.

הדוגמה נבחרה על-ידי בא כח המזמין.

ונתקבלה במכון בתאריך: 29/07/2009.

תאור המוצר

יחידת החתלה אופקית מתקפלת לשימוש ציבורי,

היחידה במידות חיצוניות: 845 X 840 מ"מ.

היחידה עשויה פלסטיק, מנגנון הקיפול מווסת ע"י בוכנת מתכת.

לפי דברי המזמין, דגם היחידה: 7818 88, שם היצרן: NEWELL RUBBERMAID, ארץ הייצור: ארה"ב.

מהות הבדיקה

התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 5115 חלק 3 – "יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ציבורי" מנובמבר 2003.

מסמך זה כשלעצמו אינו משמש
לשחרור טובין מהמכס

**תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.**

תעודה זו מכילה 4 דפים וצילום 1. אין
להשתמש בה אלא במלואה.

מסקנת הבדיקה

היחידה מתאימה לדרישות ת"י 5115 חלק 3.

פרטים ראה בגוף התעודה.

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן

תעודת בדיקה מס' 8913230303

דף מס' 2 מתוך 4 דפים

תוצאות הבדיקה

סעיף משנה	ממצאי הבדיקה	דרישות התקן	התאמה לדרישות
סעיף 5 - דרישות כלליות			
5.1	כנדרש בתקן, נבדק במסגרת בדיקה פנימית מס' 8912241817.	היחידה תתאים לתקנה הפדרלית 16 CFR-1303 Ban of Lead-Containing Paint and Certain Consumer Products Bearing Lead-Containing Paint.	מתאים
	כנדרש בתקן, נבדק במסגרת בדיקה פנימית מס' 8912241779.	היחידה תתאים לתקנה הפדרלית 16 CFR-1500 Hazardous Substances Act Regulations.	מתאים
	כנדרש בתקן, נבדק במסגרת בדיקה פנימית מס' 8912241779.	היחידה תתאים לתקנה הפדרלית 16 CFR-1501 Method for Identifying Toys and Other Articles Intended for Use by Children Under Three Years of Age Which Present Choking, Aspiration, or Ingestion Hazards Because of Small Parts.	מתאים
5.2	כנדרש בתקן.	לפני הבדיקה ואחריה, כל חלק חשוף יהיה חלק ונקי מסיבים בולטים ("קוצים").	מתאים
5.3 – מנגנוני נעילה	היחידה נשארת במצב פתוח ללא הפעלת כוח.	בכל יחידה מתקפלת, שאינה נשארת במצב הפתוח אלא אם מופעל עליה כוח, יהיה אמצעי נעילה או סידור אחר, כחלק מהתכן שלה, שימנע מהיחידה להתקפל שלא במתכוון כאשר היא ניצבת בתנוחה נכונה לפי הוראות היצרן.	לא ישים
5.4 – פתחים	כנדרש בתקן.	כל חור, חריץ או סדק צורתיים הנמצאים ביחידה או סביבה, במשטח של חומר קשיח כלשהו, כאשר היחידה נמצאת בתנוחת השימוש שלה לפי הוראות היצרן, ושהם נגישים לאצבעות הרגליים או הידיים של הילד המטופל, בין שהם חורים מפולשים ("עוברים"), בין שהם שקעים, ובין שחלקם מפולשים וחלקם שקעים, נדרש עבורם שאם אפשר להכניס לתוכם מוט שקוטרו 5.33 מ"מ, אפשר יהיה להכניס לתוכם מוט שקוטרו 9.53 מ"מ. פתחים שמידתם הקטנה היא בין 5.33 מ"מ לבין 9.53 מ"מ מותרים, בתנאי שעומקם אינו גדול מהמידה הקטנה של הפתח.	מתאים
5.5 – חיתוך, גזירה, צביטה, ומעיכה	במצב עבודה אין חלקים נעים ואין נקודות גזירה, צביטה או מעיכה.	התכן והמבנה של היחידה, כאשר היא נמצאת בתנוחת השימוש שלה המלצת היצרן, ושל החלקים הנגישים לאצבעות הרגליים או הידיים של הילד המטופל עליו, יבטיחו מניעת פציעה מחיתוך, מגזירה או מצביטה כאשר חלקים או רכיבים שלו סובבים או נעים זה יחסית לזה.	מתאים
5.6 – תיווי.	כנדרש בתקן.	תוויות קישוט, תוויות הזהרה או הזהרות שהושמו ישירות על פני המוצר בהטבעה חמה, בהעברת חום, בהדפסה, בצריבת עץ וכדומה יהיו בנות-קיימה. תוויות נחשבת בת-קיימה (קבועה למקומה), אם במהלך נסיון להסירה ללא עזרת כלים או ממיסים היא לא ניתנת להסרה או שהיא נקרעת לפיסות בעת הסרתה או אם נסיון ההסרה פוגע במשטח שעליו הוצמדה.	מתאים

תעודת בדיקה מס' 8913230303

דף מס' 3 מתוך 4 דפים

סעיף משנה	ממצאי הבדיקה	דרישות התקן	התאמה לדרישות
סעיף 6 – דרישות ביצועים			
6.1 – עומס סטטי.	6.1.1 היחידה תומכת בעומס.	יחידת ההחתלה תתמוך בעומס סטטי של 45.5 ק"ג הממוקם בערך במרכז השטח המיועד להנחת הילד המטופל.	מתאים
	6.1.2 כנדרש בתקן.	בגמר הבדיקה המוצר לא יתהפך, המוצר או רכיביו לא יתמוטטו, לא יימצאו שפות חדות או פינות חדות ולא ייווצרו חלקים קטנים.	מתאים
6.2 – מערכת הריסון.	כללי	כל המוצרים שתקן זה חל עליהם יהיו בעלי מערכת ריסון לילד. היצרן יצמיד את מערכת הריסון באופן שיבטיח, שהיא לא תיפרד מהשולחן בשימוש רגיל. מערכת הריסון תכלול חגורת ריסון למותננים.	מתאים
	6.2.1 כנדרש בתקן.	בבדיקת כלילות מערכת הריסון וחזקת הילד (סעיף 7.3 של התקן), מנגנון הסגירה לא ייפרד מהחגורה, או יחליק, יותר מ-25.4 מ"מ. אמצעי העיגון לא ייפרדו מנקודת העיגון. בגמר הבדיקות, בובת ה-CAMI לא תשתחרר שחרור מלא.	מתאים
6.3 – רכיבי מגן.	אין שימוש ברכיבי מגן.	אם ילד יכול לתפוס, בין האגודל לבין האצבע או בשיניים, רכיבים כגון מכסים, שרוולים או פקקים, המשמשים להגנה מפני פגיעה של שפות חדות ופינות חדות או מפני הילכדות של אצבעות רגליים וידיים, או אם יש מרווח של לפחות 1 מ"מ בין הרכיב לבין "חלק האב" הסמוך לו, רכיב זה לא יוסר בבדיקה לפי סעיף 7.5 – הסרת רכיבי הגנה.	לא ישים
6.4 – שפות.	כנדרש בתקן.	כל המוצרים שתקן זה חל עליהם יהיו בעלי משטחי החתלה בעלי גבולות או מחסומים המיועדים לסייע בהחזקת הילד המטופל.	מתאים

סעיף 8 – סימון ותיווי

סעיף משנה	ממצאי הבדיקה	דרישות התקן	התאמה לדרישות
8.1 כל יחידת החתלה תסומן בעברית בסימון ברור, קריא ובר-קיימה, הכולל פרטים אלה:			מתאים
8.1.1 קיים.	שם היצרן ומענו, וסימן המסחר שלו, אם יש.	אם היחידה מיובאת, יסומנו גם שם היבואן ומענו.	
8.1.2 קיים.	שם הדגם, מספר המלאי, מספר קטלוגי, מספר פריט, או סימן אחר מבוטא במספרים או באופן אחר, כך שרק בפריטים בעלי מבנה זהה ישתנה מספר הדגם כאשר נעשה שינוי משמעותי בתכן או במבנה, המשפיע על התאמתם לתקן זה ולבטיחות המשתמש.	סימן קוד או אמצעי אחר לזיהוי תאריך הייצור (חודש ושנה לפחות).	
8.2	במוצר זה אין בדי ריפוד.	תוויות של בדי הריפוד, הנדרשות לפי חוק, לא יתקבלו כסימון לפי סעיף 8.1	לא ישים
8.3 על כל יחידת החתלה תסומן בסימון בר-קיימה בעברית הזהרה כלהלן, במקום בולט לעין בעת הנחת הילדים עליה, שיתקיים בשלמות וללא פגם עד גמר השימוש בטובין.			מתאים
8.3.1	האותיות בצבע שחור על רקע לבן.	צבע אותיות הזהרה יהיה בולט ומנוגד לצבע הרקע שלה.	
8.3.2	7 מ"מ.	גובה אותיות הכותרת "הזהרה" לא יהיה קטן מ-5 מ"מ.	
4.5 מ"מ.		גובה אותיות יתר של הכיתוב לא יהיה קטן מ-2.5 מ"מ.	
8.3.3 קיים.	לשון הזהרה יהיה: הזהרה! מיועד לילדים עד גיל 3.5 שנים ומשקל קטן מ-23 ק"ג. אין להשאיר את הילדים בלא השגחה. הניחו עליהם יד כל הזמן! מנעו נפילה – השתמשו תמיד בחגורות הריסון!		

תעודת בדיקה מס' 8913230303

דף מס' 4 מתוך 4 דפים

סעיף 9 – ספרות הדרכה

התאמה לדרישות	דרישות התקן	ממצאי הבדיקה	סעיף משנה
מתאים	ההוראות המסופקות עם היחידה, בין אלה המובאות על גבי האריזה ובין אלה שבדף ההוראות, יהיו בעברית ויהיו קלות לקריאה ולהבנה.	ההוראות בעברית בכתב ובגופן ברור.	9.1
מתאים	הוראות אלה יכללו בברור הוראות הרכבה, תחזוקה, ניקוי ותפעול (לרבות קיפול).	קיים.	
מתאים	ההוראות יכללו תיאור נאות של אופן השימוש במערכת הריסון ויחזרו על ההזהרות שבסעיף 8.3.3.	קיים.	9.2.1
מתאים	ההוראות יכללו הערה האומרת, שהנחת חבילות או ציוד כלשהו על היחידה עלולה לפגוע ביציבותה.	קיים.	9.2.2
מתאים	ההוראות יכללו המלצה שלא להשאיר לעולם על היחידה ילד ללא השגחה.	קיים.	9.2.3
מתאים	הוראות למוצרים המסופקים עם סלסילת-עזר שהיא חלק מהציוד המקורי, יכללו ציון של המשקל המרבי שמותר להעמיס על הסלסילה לפי המלצת היצרן. הוראות אלה יכללו גם הזהרה, שמשקל-יתר עלול ליצור מצב של אי-יציבות מסוכנת. ההוראות למוצרים שאינם מסופקים עם סלסילת-עזר יכללו הזהרה האומרת, שהוספת סלסילות-עזר עלולה ליצור מצבי אי-יציבות מסוכנים.	כנדרש בתקן.	9.3 – הוראות למוצרים המסופקים עם סלסילת-עזר.

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן

הבודק: יובל חורש
מדור עץ וריהוט.

מהנדס אביהו לוי
ראש ענף עץ, חלונות ומערכות מיגון.

ר.ש. 15/09/2009

תאריך 24/09/2009

דף מס' 1 מתוך 1

נספח צילומים לתעודה מס' 8913230303

שם המזמין: דאלס – מוצרי נייר בע"מ.
היצרן: NEWELL RUBBERMAID, ארה"ב.
דגם: 7818 88.
תאריך הצילום: 12/08/2009.



2104	P8122449
	מס' תמונה